

# ZETA REVERSE

468SITP125P63 soft cv

EAN 4031582398373



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ● ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Zeta reverse   |
| 外壳类型       | 带弹簧式方向锁的旋转脚轮   |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 400 kg         |
| 6 公里/小时的载重 | 320 kg         |
| 导电         | 否              |
| 不锈         | 否              |
| 静态载重       | 800 kg         |
| 温度范围（最低）   | -10 °C         |
| 最高温度范围     | 60 °C          |
| 总高         | 164 mm         |
| 总宽度        | 96 mm          |
| 总重量        | 2.97 kg        |

## 支架

|      |                 |
|------|-----------------|
| 外壳材料 | 钢板，非常重          |
| 支架形状 | 宽，加强的           |
| 旋转轴承 | 两个球座圈，加强的型或不锈钢型 |
| 颜色   | 蓝色钝化            |
| 偏移量  | 55 mm           |
| 旋转半径 | 117.5 mm        |
| 转向干涉 | 235 mm          |
| 圆顶直径 | 96 mm           |

## 轮子

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Tread profile  | 凸形               |
| Tread hardness | 柔软               |
| 轮体材料           | 铝                |
| 胎面材料           | 聚氨酯，铸造的          |
| 轴承             | 精密滚珠轴承           |
| 轴              | 用螺母拧紧            |
| 轮子颜色           | 交通灰色 A （RAL7042） |
| 侧盖             | 无螺纹护罩            |
| 直径             | 125 mm           |
| 胎面宽度           | 50 mm            |
| 轮体宽度           | 50 mm            |
| 胎面硬度（A）        | 80 岸 A           |

## 固定件

|           |        |
|-----------|--------|
| 固定件类型     | 矩形板    |
| 上板长       | 137 mm |
| 上板宽       | 105 mm |
| 上板孔长度（最小） | 75 mm  |
| 上板孔长度（最大） | 80 mm  |
| 上板孔宽度（最小） | 75 mm  |
| 上板孔宽度（最大） | 105 mm |
| 上板孔直径     | 11 mm  |

# ZETA REVERSE

468SITP125P63 soft cv

EAN 4031582398373

订单号 00860896

产品图纸



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

