

# NOVATECH

ETP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582318821

Номер на поръчката 00801060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	900 kg
Товароносимост при 6 км/ч	720 kg
Статичен Товароносимост	1800 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	1,532 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	85 mm
Ширина на Резба	95 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	95 mm
Ширина на тялото	95 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D
Тип лагер	6204

# NOVATECH

ETP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582318821

Номер на поръчката 00801060

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

