

ELASTECH

UFP100x34-Ø8

EAN 4031582338690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ● ●
Odejście	● ● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Elastech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	160 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	320 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,29 kg

KOŁO

Tread hardness	miękki
Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Ostony gwintu	Z ostoną gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	34 mm
Średnica otworu Oś	8,3 mm
Długość piasty	45 mm
Twardość Bieżnia (A)	63 Shore A

ELASTECH

UFP100x34-Ø8

EAN 4031582338690

Numer zamówienia 00031810
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

