

## ELASTECH

UFP100x34-Ø8

EAN 4031582338690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ● |
| Odejście             | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Elastech                      |
| Typ                            | Koło                          |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 160 kg                        |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                           |
| Nierdzewne                     | Nie                           |
| Nośność statyczne              | 320 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                         |
| Waga całkowita                 | 0,29 kg                       |

## KOŁO

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Tread hardness       | miękki                                                |
| Materiał ciała       | Poliamid                                              |
| Materiał bieżni      | Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne                            |
| Ostony gwintu        | Z osłoną gwintu                                       |
| Średnica             | 100 mm                                                |
| Szerokość Bieżnia    | 34 mm                                                 |
| Średnica otworu Oś   | 8,3 mm                                                |
| Długość piasty       | 45 mm                                                 |
| Twardość Bieżnia (A) | 63 Shore A                                            |

