INFORMACJE O PRODUKCIE

ELASTECH

UFP100x34-Ø8

EAN 4031582338690



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Tread hardness	miękki
Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Osłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	34 mm
Średnica otworu Oś	8,3 mm
Długość piasty	45 mm
Twardość Bieżnia (A)	63 Shore A

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●●●
Odejście	●●●○○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Elastech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	160 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	320 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,29 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UFP100x34-Ø8

EAN 4031582338690

Numer zamówienia 00031810

Rysunki produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH