

COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665
Número de pedido 00032082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Compacta
Tipo de carcasa	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	20 kg
Capacidad de carga estática	40 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	42,5 mm
Ancho total	26 mm
Peso total	0,046 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Color Aro	Negro grafito (RAL9011)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	32 mm
Ancho de Banda de rodadura	14 mm
Anchura del cuerpo	14 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

SOPORTE

Material	Chapa de acero, ligera
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Rodamiento giratorio	Una Carrera de bolas
Color	Pasivado azul
Desplazamiento	11 mm
Radio de giro	27 mm
Interferencia de giro	54 mm
Diámetro del domo	26,5 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	38 mm
Anchura de la placa	32 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	24 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	30 mm
Diámetro del orificio de la placa	4,2 mm

COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Número de pedido 00032082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

