

# ALPHA

3470UOT125P62

EAN 4031582336894

Número de comanda 00033751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●●●

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Alpha                 |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 275 kg                |
| Tracidad de carga estàtica | 550 kg                |
| Temperatura (mínim)        | -25 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C                 |
| Alçada total               | 155 mm                |
| Àmplia general             | 75 mm                 |
| Pes total                  | 0,966 kg              |

## RODA

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida                             |
| Material de la banda de rodadura    | Identitari amb el cos de Roda         |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió, damped |
| Eix                                 | Estirada de nou                       |
| Roda de color                       | Blanc natural                         |
| Diametralització                    | 125 mm                                |
| Banda de rodadura ample             | 40 mm                                 |
| Corporació ample                    | 40 mm                                 |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 75 Shore D                            |

## SUPPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Acer, pesada        |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Color                | Passivat blau       |
| Desplaçament         | 40 mm               |
| Scio de giro         | 102,5 mm            |
| Sterferencia de giro | 205 mm              |
| Dome Dictel          | 75 mm               |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 105 mm            |
| Placa ampla                           | 80 mm             |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 77 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 60 mm             |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 77 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 80 mm             |
| Placa de diàmetre                     | 9 mm              |

# ALPHA

3470UOT125P62


EAN 4031582336894  
Número de comanda 00033751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

3470U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

