

# AGILA TWIN

2970PJH075P30-10,3

EAN 4031582439489



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Agila twin

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 100 kg

Tracidad de carga estàtica 200 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 85 °C

Alçada total 99 mm

Pes total 0,754 kg

## RODA

Material corporal Polipropilè

Material de la banda de rodadura El cautxú termoplàstic

El Bearing Coixinet llis

Protectors de fil Amb la guardaespatlles

Diametralització 75 mm

Banda de rodadura ample 25 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 87 Shore A

## SUPORT

Material Placa d'acer, mitjà

Forquilla Forma Suport Twin Roda

Scamiento giratorio Dues curses de ball

Desplaçament 31,4 mm

Scio de giro 68,9 mm

Sterferencia de giro 137,8 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting Forat per a cargol

Pern Diàmetre del forat 10,3 mm

# AGILA TWIN

2970PJH075P30-10,3

EAN 4031582439489



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

