

NOVATECH

ITP 125X50-Ø20 SOFT CV

EAN 4031582329483

Pasūtījuma numurs 00831428



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpora materiāls	Alumīnijs
	mīksts
	izliekts
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Satikme pelēka A (RAL7042)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpora platums	50 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpora tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	400 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	320 kg
Statiskā kravnēsība	800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,89 kg

NOVATECH

ITP 125X50-Ø20 SOFT CV

EAN 4031582329483

Pasūtījuma numurs 00831428



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

