

# ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Bestelnummer 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties ●●●○○

Bewegingsgeluid ●●●○○

Slijtage ●●●●○

Corrosiebestendigheid ●●●○○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha light
Type	Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	120 kg
Statisch draagvermogen	240 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	83 mm
Totale breedte	65 mm
Totaal gewicht	0,401 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Breedte wielkern	30 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

## BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Eén Kogelbaan
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	22 mm
Zwenk radius	54,5 mm
Draaicirkel	109 mm
Diameter koepel	65 mm

## FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	95 mm
Breedte plaat	70 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	45 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	52 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	66,5 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	77 mm
Diameter plaatgat	8 mm

# ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339  
Bestelnummer 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

