

NOVATECH

FTP 300x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO


Materiał ciała	Żeliwo
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Żółty miód (RAL1005)
Oslony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	300 mm
Szerokość Bieżnia	100 mm
Średnica otworu Oś	40 mm
Długość piasty	120 mm
Szerokość korpusu	100 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	3120 kg
Nośność przy 6 km/h	2600 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	5200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	18,81 kg




NOVATECH

FTP 300x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439

Numer zamówienia 00801175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.