

## NOVATECH

FTP 300x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## KOŁO


|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Żeliwo                     |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Odlewane       |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor Koło           | Żółty miód (RAL1005)       |
| Oslony gwintu        | Z osłoną gwintu            |
| Średnica             | 300 mm                     |
| Szerokość Bieżnia    | 100 mm                     |
| Średnica otworu Oś   | 40 mm                      |
| Długość piasty       | 120 mm                     |
| Szerokość korpusu    | 100 mm                     |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                 |
| Twardość Bieżnia (D) | 42 Shore D                 |

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Novatech                           |
| Typ                            | Koło                               |
| Standardowy                    | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
| Nośność przy 4 km/h            | 3120 kg                            |
| Nośność przy 6 km/h            | 2600 kg                            |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                |
| Nierdzewne                     | Nie                                |
| Nośność statyczne              | 5200 kg                            |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                             |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                              |
| Waga całkowita                 | 18,81 kg                           |




**NOVATECH**

FTP 300x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439

Numer zamówienia 00801175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.