

COMPACTA

1430PVH065P60-75x60

EAN 3700001796755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Compacta
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	40 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	80 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	85 mm
Peso complessivo	0,14 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Lamiera di acciaio, leggera
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Un Giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	25 mm
Raggio di piroettamento	57,5 mm
Ingombro di piroettamento	115 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma piena, nera
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Asse	Rivettato
Parafili	Con parafili
Diametro	65 mm
Larghezza battistrada	25 mm
Durezza del Battistrada (A)	85 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	75 mm
Larghezza della piastra	60 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	55 mm
Larghezza foro piastra (massima)	40 mm
Diametro del foro della piastra	7 mm

COMPACTA

1430PVH065P60-75x60

EAN 3700001796755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

