

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Numer zamówienia 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Odlew cynkowy
Materiał bieżni	Guma pełna pełny, czarny, przewodzący elektrycznie
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Kolor Koło	Metaliczny
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	150 mm
Szerokość Bieżnia	32 mm
Średnica otworu Oś	8,3 mm
Długość piasty	35,5 mm
Szerokość korpusu	32 mm
Twardość Bieżnia (A)	75 Shore A

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Puretech
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	150 kg
Przewodzący prąd elektryczny	✓
Nośność statyczne	300 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	85 °C
Waga całkowita	0,892 kg

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Numer zamówienia 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

