

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Numer zamówienia 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●●○

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|--------------------------------|--|
| Nazwa produktu | Puretech |
| Typ | Koło |
| Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h | 150 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | ✓ |
| Nośność statyczne | 300 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C |
| Waga całkowita | 0,892 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|--|
| Materiał ciała | Odlew cynkowy |
| | miękki |
| Materiał bieżni | Guma pełna pełny, czarny, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione |
| Kolor Koło | Metaliczny |
| Ośłony gwintu | Z osłoną gwintu |
| Średnica | 150 mm |
| Szerokość Bieżnia | 32 mm |
| Średnica otworu Oś | 8,3 mm |
| Długość piasty | 35,5 mm |
| Szerokość korpusu | 32 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 75 Shore A |

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Numer zamówienia 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

