

NOVATECH

RK.ETP100X40-Ø47X14

EAN 4031582369588

Numéro de commande 00839713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ● ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit Novatech

Type Roue

Capacité de charge à 3 km/h 500 kg

Statique Capacité de charge 1000 kg

Plage de température (minimale) -20 °C

Plage de température (maximale) 60 °C

ROUE

Matériau du corps	Indéfini
Bandage	Polypropylène, souple
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Diamètre Roulements à billes	47 mm
Largeur Roulements à billes	14 mm

NOVATECH

RK.ETP100X40-Ø47X14

EAN 4031582369588

Numéro de commande 00839713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

