

AGILA

2475DIK050B10-11x31

EAN 4031582301687



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nombre del producto | Agila |
| Tipo | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Estándar | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 40 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 80 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C |
| Altura total | 72 mm |
| Peso total | 0.26 kg |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

SOPORTE

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Material de la carcasa | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho |
| Rodamiento giratorio | Dos carreras de bolas |
| Color | Pasivado azul |
| Desplazamiento | 24 mm |

ARO

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Material del cuerpo | Chapa de acero |
| Material de la banda de rodadura | Goma maciza, sin marcas |
| Cojinete | Rodamiento de bolas cónico |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 50 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 19 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 80 Shore A |

AJUSTE

| | |
|---------------------|---|
| Tipo de ajuste | Espiga con anillo de agarre, con collarín |
| Diámetro del Espiga | 11 mm |

AGILA

2475DIK050B10-11x31

EAN 4031582301687

Número de pedido 00006927
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

