

## GALEA STAINLESS

5080PJO125P30-10

EAN 4031582370829



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Galea stainless

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 100 kg

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 200 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 162 mm

Pes total 0,6 kg

## RODA

Material corporal Polipropilè

Material de la banda de rodadura El cautxú termoplàstic

El Bearing Coixinet llis

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 125 mm

Banda de rodadura ample 30 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 87 Shore A

## SUPORT

Material Poliamida

Forquilla Forma Tancat

Scamiento giratorio Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable

Desplaçament 40 mm

Scio de giro 102,5 mm

Sterferencia de giro 205 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting Forat per a cargol

Pern Diàmetre del forat 10 mm

# GALEA STAINLESS

5080PJO125P30-10

EAN 4031582370829



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

