

LUMINA

A520PJ050L51-8 chrome/9011/7042

EAN 4031582357653



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Lumina
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	56 mm
Lățime totală	54 mm
Greutate totală	0,07 kg

FURCA

Materialul de construcție	Polipropilenă
Formă Furcă	Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Cromat
Offset	20 mm
Raza de pivotare	52 mm
Interferență pivotantă	104 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Benză de rulare	10 mm
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Lățimea corpului	10 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub	8 mm

LUMINA

A520PJI050L51-8 chrome/9011/7042

EAN 4031582357653

Numărul de comandă 00074400

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

