

# DELTA TWIN

9942UOP200P63

EAN 4031582366969



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атриція	●●●●○
Стойкість до корозії	●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Delta twin
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори
Стандартний	EN12532 - Транспортвальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	750 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	600 kg
Статичний Вантажопідйомність	1500 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна висота	250 mm
Загальна ширина	157 mm
Загальна вага	5,669 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Колір	Прозоре Покриття
Офсет (Зсув)	55 mm
Радіус повороту	159 mm
Поворотне з'єднання	323 mm
Діаметр ковпачка	136 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

# DELTA TWIN

9942UOP200P63

EAN 4031582366969



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

