

# LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

EAN 4031582353389



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ● |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ● |
| Atriție                 | ● ● ● ● ● |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nume produs                       | Linea light                      |
| Tip                               | Rola pivotantă cu Frână de roată |
| Standard                          | EN12528 - Role pentru mobilier   |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg                           |
| Conductiv electric                | Nu                               |
| Inoxidabil                        | Nu                               |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg                           |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                           |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                            |
| Înălțime totală                   | 75,5 mm                          |
| Lățime totală                     | 55 mm                            |
| Greutate totală                   | 0,2 kg                           |

## FURCA

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Materialul de construcție | Poliamidă           |
| Formă Furcă               | Carcasă Roată dublă |
| Rulment pivotant          | Tijă , pivotantă    |
| Culoare                   | Alb gri (RAL9002)   |
| Offset                    | 23 mm               |
| Raza de pivotare          | 81 mm               |
| Interferență pivotantă    | 162 mm              |
| Diametru cupolă           | 30 mm               |

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă                   |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan , Injectat       |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Benză de rulare                         | 15 mm                       |
| Roată                                   | Gri ardezie (RAL7015)       |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 75 mm                       |
| Diametrul găurii Axă                    | 0 mm                        |
| Lungime butuc                           | 0 mm                        |
| Lățimea corpului                        | 15 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A               |

## RACORD

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Tip ajustare           | Gaură oarbă pentru racordul B10 |
| Diametrul găurii Șurub | 10 mm                           |

Designer  
DeutscherPremiul  
Interzumproduct  
design  
awardPremiul  
pentru  
Design IF

# LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 9002/3000/7015


EAN 4031582353389

Numărul de comandă 00770570

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Designer  
Deutscher



Premiul  
Interzum



Premiul  
pentru  
Design IF