

# INTEGRAL TWIN

2940USX100R05-32 9002 W

EAN 4031582341300

Numero d'ordine 00063376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●●●

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Integral twin
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12531 - Ruote per letti ospedalieri
Portata a 3 km/h	125 kg
Portata a 4 km/h	125 kg
Elettricamente conduttivo	✓
Portata statica	375 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	129 mm
Larghezza complessiva	63 mm
Peso complessivo	1,175 kg

Certificazione **Premio tedesco** per il Design **Testato e monitorato da TÜV Süd** **Premio Red Dot** Design



## RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Colore Ruota	Grigio bianco (RAL9002)
Parafili	Con parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	15 mm
Larghezza corpo	15 mm
Durezza del Battistrada (A)	91 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	40 Shore D

## SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore	Grigio bianco (RAL9002)
Disassamento	31 mm
Raggio di piroettamento	85 mm
Ingombro di piroettamento	170 mm
Diametro cuffia superiore	61,5 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno solido, tondo
Diametro bullone	32 mm
Lunghezza bullone	45 mm
Posizione della filettatura del bullone	7 mm
Numero fori di fissaggio	2
Suggerimento	Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Lavabile secondo AK-BWA

# INTEGRAL TWIN

2940USX100R05-32 9002 W

EAN 4031582341300

Numero d'ordine 00063376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---



Premio tedesco  
per il  
Design



Premio Red Dot  
Design