

ALPHA

3477HUR100P62 7001/7001

EAN 4031582305159



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ● ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	160 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	320 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	128 mm
Обща ширина	75 mm
Общо тегло	1.12 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	41 mm
Радиус на завъртане	123 mm
Интерференция при завъртане	246 mm
Диаметър на купол	75 mm


КОЛЕЛО

Материал на тялото	Замърсяване, хибриден материал
Материал на реазбата	Полиамид
Лагер	Ролков лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	36 mm
Ширина на тялото	36 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	105 mm
Ширина на плаката	80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	60 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Диаметър на отвора на плаката	9 mm

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

