

# KAPPA LOAD

9651FTP200P64 CL97

EAN 4031582314489

Objednávací číslo 00863070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu              | Kappa load                      |
| Typ                         | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Norma                       | EN12533 – Heavy duty kolečka    |
| Nosnost 4 km/h              | 1680 kg                         |
| Nosnost 6 km/h              | 1400 kg                         |
| Statická Nosnost            | 2800 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                          |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                           |
| Celková výška               | 255 mm                          |
| Stavební výška              | 140 mm                          |
| Celková hmotnost            | 13,376 kg                       |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Litina                   |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Odlitý       |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola           | Šroub s maticí           |
| Barva Kola         | Medově žlutá (RAL1005)   |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdem     |
| Průměr             | 200 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 80 mm                    |
| Šířka středu kola  | 80 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D               |

## UCHYCENÍ

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Materiál        | Litina nebo kovaná litina, těžká |
| Tvar vidlice    | Široký, Vyztužené                |
| Otočné ložisko  | Kulové otočné jehlové ložisko    |
| Barva vidlice   | zinek-železo (průhledné)         |
| Vyosení         | 65 mm                            |
| Poloměr otáčení | 170 mm                           |
| Průměr otáčení  | 340 mm                           |
|                 | ✓                                |
| Poloměr otáčení | 140 mm                           |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 175 mm               |
| Šířka plotny                    | 140 mm               |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 105 mm               |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 140 mm               |
| Průměr otvoru plotny            | 15 mm                |

# KAPPA LOAD

9651FTP200P64 CL97

EAN 4031582314489  
Objednáací číslo 00863070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

