

NOVATECH


ETY 080X20-Ø25 HL12

EAN 4031582365382

Pasūtījuma numurs 00835789



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione (RS/2RS)
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	80 mm
Protektora platums	20 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	12 mm
Korpusa platums	20 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	140 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	110 kg
Statiskā kravnēsība	280 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,3 kg

NOVATECH

ETY 080X20-Ø25 HL12

EAN 4031582365382

Pasūtījuma numurs 00835789



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

