INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

EAN 4031582353389



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●○○○ |
| El soroll del moviment | ●●●○○ |
| Atràcia | ●●●○○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Linea light |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Alçada total | 75,5 mm |
| Àmplia general | 55 mm |
| Pes total | 0,2 kg |

## SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Poliamida |
| Forquilla Forma | Suport Twin Roda |
| Scamiento giratorio | Espiga, Swiveling |
| Color | El blanc gris (RAL9002) |
| Desplaçament | 23 mm |
| Scio de giro | 81 mm |
| Sterferencia de giro | 162 mm |
| Dome Dictel | 30 mm |

## RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Injectat |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| El Banda de rodadura Color | Gris de pissarra (RAL7015) |
| Roda de color | Gris de pissarra (RAL7015) |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 75 mm |
| Banda de rodadura ample | 15 mm |
| El forat Eix Diàmetre del forat | 0 mm |
| Longitud del cub | 0 mm |
| Corporació ample | 15 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |

## FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Forat cec per a la B10 |
| Pern Diàmetre del forat | 10 mm |

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi IF Disseny

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

EAN 4031582353389

Número de comanda 00770570

**Plànols del producte**



El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi IF Disseny

© Copyright 2026 TENTE International GmbH