

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870
Bestelnummer 00078717

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Behuizingstype	Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	50 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	72 mm
Totale breedte	46 mm
Totaal gewicht	0,124 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	7 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Zwenk radius	53 mm
Uitzwenking	106 mm
Diameter koepel	32 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met gripring, met kraag
Diameter Stift	11 mm

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870
Bestelnummer 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

