

# STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870  
Bestelnummer 00078717

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Type	Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	50 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	72 mm
Totale breedte	46 mm
Totaal gewicht	0,124 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	7 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

## VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Zwenk radius	53 mm
Uitzwenking	106 mm
Diameter koepel	32 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met griping, met kraag
Diameter Stift	11 mm

# STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870  
Bestelnummer 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

