INFORMACE O PRODUKTU

AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●●○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila stainless
Typ	Otočné Kolečko s Brzda kola
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	40 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	69 mm
Stavební výška	43 mm
Celková hmotnost	0,2 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Nerezové ocel, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	dvouřadá kuličková dráha
Barva vidlice	Nerezové ocel
Vyosení	24 mm
Poloměr otáčení	41 mm
Průměr otáčení	140 mm
Material brake pedal	polyamid

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	19 mm
Šířka středu kola	19 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Shore A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Čtvercová deska
Délka plotny	60 mm
Šířka plotny	60 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	38 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	48 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	38 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	48 mm
Průměr otvoru plotny	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA STAINLESS


7475PJO050P40


EAN 4031582350975

Objednací číslo 00036676

Výkresy produktu







© Copyright 2026 TENTE International GmbH