

## AGILA

2478YGO075P60-67x60

EAN 4031582342000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja    | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis    | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila                            |
| Korpasa tips                         | Fiksēts atbalsta ritenis         |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 75 kg                            |
| Elektrovadītspējīga                  | Jā                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā krāvēsība                   | 150 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 100 mm                           |
| Kopējais platums                     | 43 mm                            |
| Kopējais svars                       | 0,16 kg                          |

## KRONŠTEINIS

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Mājoķļa materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma      | Plaša                  |
| Krāsa             | Pasivēts ar zilu       |
| Kupola diametrs   | 43 mm                  |

## RITENIS

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Korpasa materiāls      | Polipropilēns, elektrovadītspējīgs    |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija, elektrovadoša |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano                      |
| Ritenis krāsa          | Sudraba pelēka (līdzīgi RAL7001)      |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga                    |
| Diametrs               | 75 mm                                 |
| Protektora platums     | 25 mm                                 |
| Korpasa platums        | 25 mm                                 |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                           |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 67 mm              |
| Plāksnes platums                       | 60 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 40 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 48 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 40 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 48 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 6,3 mm             |

# AGILA

2478YGO075P60-67x60

EAN 4031582342000

Pasūtījuma numurs 00029054  
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

