

AGILA

2477PJP100R05-28 M8/19

EAN 4031582302127

Pasūtījuma numurs 00029115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●●●

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgums ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Krāvnese pie 3 km/h | 100 kg |
| Statiskā krāvnese | 200 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 138 mm |
| Kopējais platums | 60 mm |
| Kopējais svars | 1,03 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 100 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Korpusa platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gūtnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 43,5 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm |
| Grozāms savienojums | 262 mm |
| Kupola diametrs | 60 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Uzstādīšanas veids | Ciets stienis, apaļš |
| Skrūves diametrs | 28 mm |
| Skrūves garums | 45 mm |
| Skrūve vītnes pozīcija | 19 mm |
| Skrūvju montāžas caurumu daudzums | 2 |

AGILA

2477PJP100R05-28 M8/19

EAN 4031582302127

Pasūtījuma numurs 00029115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

