INFORMACIJE O PROIZVODU

AVIANA

5976UAE075P54 light 7001 bk+washer

EAN 4031582396638



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●●○
otpornost na rdju	●●●●●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Aviana
Tip	Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	102 mm
Ukupna širina	69 mm
Ukupna težina	0.37 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	Srebrna siva (RAL7001)
ofset	28 mm
okretni radijus	68.5 mm
Otpor okretanju	137 mm
Prečnik kupole	54 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	konusi lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak	Slat siva (RAL7015)
Prečnik	75 mm
Širina omotac	25 mm
Širina tela	25 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča sa elementima kočnice
Dužina ploče	70 mm
Širina ploče	55 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	51 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	41 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	51 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	57 mm
Prečnik otvora ploče	5.5 mm

Red Dot Dizajn Award

Nemačka nagrada Dizajn

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AVIANA


5976UAE075P54 light 7001 bk+washer

EAN 4031582396638

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Crteži proizvoda





Red Dot Dizajn Award

Nemačka nagrada Dizajn

© Copyright 2026 TENTE International GmbH