

COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Numero d'ordine 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Compacta
Tipo	Ruota fissa
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	25 kg
Portata statica	50 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	17 mm
Larghezza complessiva	20 mm
Peso complessivo	0,011 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	14 mm
Larghezza battistrada	14 mm
Larghezza corpo	14 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Angolare
Colore	Passivato blu
Diametro cuffia superiore	20 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	30 mm
Larghezza della piastra	17 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	20 mm
Larghezza foro piastra (massima)	20 mm
Diametro del foro della piastra	4 mm

COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Numero d'ordine 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

