

PURETECH

PVR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582321265

Pasūtījuma numurs 00030955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpasa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	37 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44 mm
Korpasa platums	37 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●●○○

Nodilums ●●●○○○

Korozijas izturīgs ●●●○○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Korpasa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnēsība pie 4 km/h	100 kg
Statiskā krāvnēsība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,467 kg

PURETECH

PVR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582321265

Pasūtījuma numurs 00030955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

