

COMPACTA

1430PJI032P60-38X32

EAN 4031582415063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Compacta
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	70 kg
Грузоподъемность статическая	140 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	42,5 mm
Общая ширина	26 mm
Общий вес	0,046 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	32 mm
Ширина Протектор	15 mm
Ширина тела	15 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, легкий
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Одна гонка мячей
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	11 mm
Радиус поворота	27 mm
Поворотное соединение	54 mm
Диаметр купола	26,5 mm
Диаметр резьбы	0 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	38 mm
Ширина пластины	32 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	24 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	30 mm
Диаметр отверстия пластины	4,2 mm
Длина Стержень	15 mm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

СОМРАСТА

1430PJI032P60-38X32

EAN 4031582415063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

