


FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	○ ○ ○ ○ ○
Hlučnost	○ ○ ○ ○ ○
Opotřebení	○ ○ ○ ○ ○
Odolné vůči korozi	○ ○ ○ ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Footmaster
Typ	Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h	310 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	90 °C
Celková výška	150 mm
Stavební výška	128 mm
Celková hmotnost	8,45 kg

UCHYCENÍ

Vyosení	32 mm
Poloměr otáčení	112 mm
Průměr otáčení	180 mm

KOLO

Ložisko	Neopracovaný Poklice
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Šířka středu kola	30 mm

MONTÁŽ

Délka plotny	112 mm
Šířka plotny	112 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	92 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	92 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218

Objednáací číslo 00800106
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

