

NOVATECH

ETX085X85-Ø20 HL95-F

EAN 4031582369649



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Novatech

Тип корпуса Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 800 kg

Грузоподъемность статическая 1600 kg

Диапазон температур (минимальный) -20 °C

Диапазон температур (максимальный) 60 °C

КОЛЕСО

Материал корпуса	Сталь, железо
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник, Герметичный
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	85 mm
Ширина Протектор	85 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	95 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Тип уплотнения	F
Подходит для	jungheinrich

NOVATECH

ETX085X85-Ø20 HL95-F

EAN 4031582369649



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

