

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Pasūtījuma numurs 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ○ ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech heat
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	125 kg
Statiskā krāvnese	250 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	280 °C
Kopējais svars	0,3 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Plastmasa termorežīms, karstumizturīgs
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūtnis	Bussola a secco
Ritenis krāsa	Melns
Diametrs	100 mm
Protektora platums	35 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	45,5 mm
Korpusa platums	35 mm
Protektora cietība (D)	90 Krasts D

KRONŠTEINIS

Nerūsējošais	✓
--------------	---

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227

Pasūtījuma numurs 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

