

STYLEA

5925UOI065L51-10 DOM27

EAN 4031582335828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stylea
Type de boîtier	Roulette pivotante avec Blocage de roue
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Statique Capacité de charge	100 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	68 mm
Largeur totale	46 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	65 mm
Largeur du Bandage	7 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	77 mm
Diamètre d'encombrement	154 mm
Diamètre du dôme	27 mm

RACCORD

Type de raccord	Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l'Œil	10 mm

STYLEA

5925UOI065L51-10 DOM27

EAN 4031582335828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

