ELASTECH

UFC160X46@12X60

EAN 4031582422313



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	46 mm
Diamètre de l’alésage	12 mm
Longueur de moyeu	60 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.95 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

UFC160X46@12X60

EAN 4031582422313

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

