

# NOVATECH

RK.ETP082X62-Ø47X13

EAN 4031582330397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Novatech

Тип Колело

Товароносимост при 3 км/ч 600 kg

Статичен Товароносимост 1200 kg

Температурен диапазон  
(минимален) -20 °CТемпературен диапазон  
(максимален) 60 °C

## КОЛЕЛО

Материал на тялото Неопределено

Материал на реазбата Полипропилен, мек

Диаметър 82 mm

Ширина на Резба 62 mm

Твърдост на Резба (A) 92 Бръснач A

Диаметър на Сачмен лагер 47 mm

Ширина на Сачмен лагер 13 mm

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

