

LINEA

5941XSP125R05-22 RAL9002

EAN 4031582352085



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnēsība pie 3 km/h	130 kg
Elektrovadītspējīga	✓
Statiskā kravnēsība	260 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	145 mm
Kopējais platums	82 mm
Kopējais svars	1,07 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliāmīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	20 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliāmīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gūltnis	Precizijas lodīšu gūltnis
Krāsa	Pelēki balts (RAL9002)
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	129 mm
Grozāms savienojums	258 mm
Kupola diametrs	52 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs	22 mm
Skrūves garums	40 mm

Vācijas
dizaineru klubs

Interzum balva

«IF
Design» balva

LINEA

5941XSP125R05-22 RAL9002

EAN 4031582352085

TEHNISKIE RASĒJUMI

