



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

#### PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

#### KERNKENMERKEN

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam                  | Linea                             |
| Type                         | Zwenkwiel met richtingsvastzetter |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen   |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 120 kg                            |
| Elektrisch geleidend         | Nee                               |
| Roestvrij                    | Ja                                |
| Statisch Draagvermogen       | 240 kg                            |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                            |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                             |
| Totale hoogte                | 124 mm                            |
| Totale breedte               | 82 mm                             |

#### VORK

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide           |
| Vork Vorm                  | Dubbele vorkwiel    |
| Zwenklager                 | Precisiekogellagers |
| Kleur                      | Grijs wit (RAL9002) |
| Offset                     | 32 mm               |
| Zwenk radius               | 108 mm              |
| Uitzwenking                | 216 mm              |
| Diameter koepel            | 52 mm               |

#### WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide                     |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten        |
| Lager                         | Precisiekogellager, roestvrij |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes               |
| Diameter                      | 100 mm                        |
| Breedte Loopvlak              | 20 mm                         |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A                    |

#### BEVESTIGING

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat, USA boutgat afstand |
| Lengte plaat                       | 95 mm                                   |
| Breedte plaat                      | 70 mm                                   |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 72 mm                                   |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 76 mm                                   |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 44,5 mm                                 |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 52 mm                                   |
| Diameter bevestigingsgat           | 11 mm                                   |

# LINEA

5941UAC100P52 RAL9002

EAN 4031582353198



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---



Duitse  
OntwerpersClub



Interzum  
Award



IF Design  
Award