

PURETECH AIR

PPR400X100-Ø10 HL129 2PLY WITH AXLE

EAN 4031582461398



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Pneumatische band, lijnprofiel
Lagering	Rollager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	400 mm
Breedte Loopvlak	100 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	129 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	55 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech air
Behuizingstype	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	200 kg
Statisch draagvermogen	400 kg
Totaal gewicht	2,035 kg

PURETECH AIR

PPR400X100-Ø10 HL129 2PLY WITH AXLE

EAN 4031582461398



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

