

# FIXATION EXPANSIBLE

R07-Ø24-27 INOX

EAN 4031582428285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Fixation expansible
Type	Accessoire
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Poids	0,129 kg

## FIXATION

Type de fixation	Fixation expansible synthétique, ronde
Fixation expansible (minimum)	24 mm
Fixation expansible (maximum)	27 mm
Note	Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.