

MAXTECH

UAR200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Maxtech                          |
| Tipo                          | Aro                              |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 500 kg                           |
| Conductivo eléctrico          | No                               |
| Inoxidable                    | No                               |
| Capacidad de carga estática   | 1000 kg                          |
| Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                            |
| Peso total                    | 1.04 kg                          |

ARO

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida               |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado  |
| Cojinete                           | Rodamiento de rodillos  |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas |
| Diámetro                           | 200 mm                  |
| Ancho de Banda de rodadura         | 50 mm                   |
| Diámetro del agujero del Eje       | 20 mm                   |
| Longitud del cubo                  | 58 mm                   |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 40 Shore D              |

# MAXTECH

UAR200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Planos del producto

