

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Attrition	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	1000 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1000 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	120 mm
Largeur totale	100 mm
Poids global	1.8 kg

CHAPE

Couleur de la chape	Blanc
Déport	52 mm
Rayon d'encombrement	89 mm
Diamètre d'encombrement	178 mm
Diamètre du dôme	100 mm

ROUE

Roulement	Roulements rouleaux, amortis
Couleur Roue	Noir
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	30.5 mm
Largeur du corps	30.5 mm

RACCORD

Longueur de plaque	95 mm
Largeur de plaque	95 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	70 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	70 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267

Numéro de commande 00062072
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

