

LUMINA

5520PJ050L51-10 MOUSE, RED



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

核心属性

产品名称	Lumina
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	40 kg
静态载重	80 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	71.5 mm
总宽度	55 mm
总重量	0.1 kg
面部类型	鼠标

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
胎面颜色	交通灰色 A (RAL7042)
轮子颜色	创意红 (Pantone 186C)
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	10 mm
轮体宽度	10 mm
胎面硬度 (A)	90 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架关闭, 带圆顶
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	创意红 (Pantone 186C)
偏移量	20 mm
旋转半径	60 mm
转向干涉	120 mm
圆顶直径	23 mm

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm



LUMINA

5520PJ050L51-10 MOUSE, RED



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

