

# MONO

5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●●○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Název produktu              | Mono                     |
| Typ                         | Otočné Kolečko           |
| Norma                       | EN12528 – Nábytková kola |
| Nosnost 3 km/h              | 70 kg                    |
| Statická Nosnost            | 140 kg                   |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                   |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                    |
| Celková výška               | 104 mm                   |
| Stavební výška              | 0 mm                     |
| Celková hmotnost            | 0,143 kg                 |

## KOLO

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Materiál středu         | Polyprpylen               |
| Materiál běhounu        | Termoplastická pryž       |
| Ložisko                 | Ložisko                   |
| Barva Běhounu           | Grafitově černá (RAL9011) |
| Barva Kola              | Grafitově černá (RAL9011) |
| Ochranná krytka         | S ložiskovým pouzdrem     |
| Průměr                  | 80 mm                     |
| Šířka Běhoun            | 24 mm                     |
| Průměr otvoru pro Šroub | 0 mm                      |
| Délka náboje            | 0 mm                      |
| Šířka středu kola       | 24 mm                     |
| Tvrdost Běhoun (A)      | 90 pobřeží A              |

## UCHYCENÍ

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Materiál        | Polyamid              |
| Tvar Vidlice    | Uzavřeno              |
| Otočné ložisko  | Přírubový čep, otočný |
| Barva vidlice   | Bílý hliník (RAL9006) |
| Vyosení         | 34 mm                 |
| Poloměr otáčení | 74 mm                 |
| Průměr otáčení  | 148 mm                |
| Poloměr otáčení | 0 mm                  |

## MONTÁŽ

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ uchycení           | slepá díra pro armaturu B10 |
| Průměr otvoru uchycení | 10 mm                       |

# MONO

5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

