

# DURATECH

TOP 085X75-Ø20 HL75

EAN 4031582331196

Objednáací číslo 00832613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	750 kg
Nosnost 6 km/h	600 kg
Statická Nosnost	1500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,208 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	85 mm
Šířka Běhoun	75 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	75 mm
Šířka středu kola	75 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D
Typ ložiska	6204

# DURATECH

TOP 085X75-Ø20 HL75

EAN 4031582331196  
Objednáací číslo 00832613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

